


ミスミ

TIN COATED HSS DRILLS

TiNコートハイス鋼ドリル

●エンドミルシャンク/スタブ -ENDMILL SHANK/STUB LENGTH-

G-ESDBA



X形シンニング



材質					直径D	公差 (h8)	シャンク径d	公差 (h8)
	仕様					2 ~ 3	0 -0.014	3
3.1 ~ 6		0 -0.018	4・6	0 -0.018				
6.1 ~ 10		0 -0.022	8・10	0 -0.022				
10.2 ~ 13	0 -0.027	12・16	0 -0.027					
一般鋼 (SS-SCM)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○	○		○	○	○	○	○

◎=最適 ○=適

型番 G-ESDBA 1本単位

直径 D	溝長 l	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1本	2~9本	10~29本
2	12	44	3	760	650	500
2.1	12	44	3	900	770	590
2.2	13	45	3	900	770	590
2.3	13	45	3	900	770	590
2.4	14	46	3	900	770	590
2.5	14	46	3	900	770	590
2.6	14	46	3	900	770	590
2.7	16	48	3	900	770	590
2.8	16	48	3	900	770	590
2.9	16	48	3	900	770	590
3	16	48	3	900	770	590
3.1	18	50	4	1,090	930	590
3.2	18	50	4	1,090	930	700
3.3	18	50	4	1,090	930	700
3.4	20	52	4	1,090	930	700
3.5	20	52	4	1,090	930	700
3.6	20	52	4	1,190	1,020	780
3.8	22	54	4	1,190	1,020	780
4	22	54	4	1,190	1,020	780
4.2	22	66	6	1,340	1,150	880
4.3	24	68	6	1,340	1,150	880
4.5	24	68	6	1,340	1,150	880
4.8	26	70	6	1,500	1,290	990
5	26	70	6	1,780	1,520	1,160
5.1	26	70	6	1,780	1,520	1,160
5.2	26	70	6	1,780	1,520	1,160
5.3	26	70	6	1,780	1,520	1,160
5.5	28	72	6	1,780	1,520	1,160
5.8	28	72	6	1,930	1,660	1,270
6	28	72	6	1,930	1,660	1,270

直径 D	溝長 l	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上お見積り		
				1本	2~9本	10~29本
6.1	31	75	8	2,060	1,760	1,260
6.5	31	75	8	2,060	1,760	1,260
6.6	31	75	8	2,150	1,840	1,330
6.7	31	75	8	2,150	1,840	1,330
6.8	34	78	8	2,150	1,840	1,330
6.9	34	78	8	2,150	1,840	1,330
7	34	78	8	2,150	1,840	1,330
7.8	37	81	8	2,370	2,030	1,470
8	37	81	8	2,370	2,030	1,470
8.1	37	87	10	2,570	2,200	1,600
8.2	37	87	10	2,570	2,200	1,600
8.5	37	87	10	2,570	2,200	1,700
8.6	40	91	10	2,740	2,350	1,700
8.7	40	91	10	2,740	2,350	1,700
9	40	91	10	2,740	2,350	1,700
9.5	40	91	10	2,930	2,510	1,810
9.6	43	93	10	3,090	2,650	1,920
9.7	43	93	10	3,090	2,650	1,920
9.8	43	93	10	3,090	2,650	1,920
10	43	93	10	3,090	2,650	1,920
10.2	43	100	12	3,330	2,860	2,050
10.3	43	100	12	3,330	2,860	2,050
10.4	43	100	12	3,330	2,860	2,050
10.5	43	100	12	3,330	2,860	2,050
11	47	104	12	3,670	3,140	2,250
11.5	47	104	12	4,120	3,530	2,760
11.8	47	104	12	4,450	3,810	2,760
12	51	108	12	4,450	3,810	2,760
12.5	51	111	16	4,900	4,240	3,010
13	51	111	16	5,100	4,490	3,170



Order 注文例

G-ESDBA 10

型番 直径 (D)

切削条件 P.765



Delivery 出荷日



在庫品



巻末-3

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

の特長!

- 一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いドリルです。
- 改良型シンニングとねじれ角度により、トルクを減少し、高精度加工が実現します。
- 特殊な溝形状により、硬く長い切りくずもつまることなく排出されます。