

ミスミ

TiN COATED HSS DRILLS FOR DIFFICULT MATERIALS


難削材加工用TiNコートハイス鋼ドリル

●ストレートシャンク/レギュラー -STRAIGHTSHANK/REGULAR LENGTH-

SG-SDR

SG-SDR□-PACK (パック品)

パック商品



X形シンニング



① シャンク径 (d) は直径 (D) と同じです。

材質	HSS Co5%	TiN	直径D		公差 (h8)	シャンク径d	公差 (f11)	
	仕様	先鋒角 130°	レギュラー	2 ~ 3	0 - 0.014	2 ~ 3	-0.006 -0.066	
35°		再研磨	3.1 ~ 6	0 - 0.018	3.1 ~ 6	-0.010 -0.085		
			6.1 ~ 10	0 - 0.022	6.1 ~ 10	-0.013 -0.103		
			10.3 ~ 13	0 - 0.027	10.3 ~ 13	-0.016 -0.126		
一般鋼 (SS-SCM)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○	○		○	○		○	○

○=最適 ○=適

型番 SG-SDR 1本単位 1パック単位 5~10本入

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	パック品 入数	¥通常単価		
				SG-SDR□-PACK (パック品)		SG-SDR (単品)
				1パック	2~4パック	1~4本
2	24	49	10本	4,000	3,800	—
2.1	24	49	10本	4,900	4,660	—
2.2	27	53	10本	4,900	4,660	—
2.3	27	53	10本	5,200	4,940	—
2.4	30	57	10本	4,900	4,660	—
2.5	30	57	10本	4,000	3,800	—
2.6	30	57	10本	5,000	4,750	—
2.7	33	61	10本	4,700	4,470	—
2.8	33	61	10本	4,700	4,470	—
2.9	33	61	10本	4,700	4,470	—
3	33	61	10本	3,700	3,520	780
3.1	36	65	10本	5,200	4,940	1,030
3.2	36	65	10本	5,200	4,940	1,030
3.3	36	65	10本	4,600	4,370	950
3.4	39	70	10本	4,600	4,370	840
3.5	39	70	10本	4,600	4,370	950
3.8	43	75	10本	5,700	5,420	1,120
4	43	75	10本	5,000	4,750	1,050
4.1	43	75	10本	7,100	6,750	1,560
4.2	43	75	10本	6,100	5,800	1,280
4.3	47	80	10本	6,700	6,370	1,380
4.5	47	80	10本	6,400	6,080	1,380
4.8	52	86	10本	8,400	7,980	1,830

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	パック品 入数	¥通常単価		
				SG-SDR□-PACK (パック品)		SG-SDR (単品)
				1パック	2~4パック	1~4本
5	52	86	10本	7,500	7,130	1,380
5.1	52	86	10本	8,000	7,600	1,570
5.2	52	86	10本	8,700	8,270	1,900
5.3	52	86	10本	9,600	9,120	2,090
5.5	57	93	10本	8,700	8,270	1,900
5.8	57	93	10本	11,100	10,550	2,420
6	57	93	10本	9,400	8,930	1,930
6.1	63	101	10本	12,200	11,590	2,540
6.5	63	101	10本	11,100	10,550	2,420
6.8	69	109	10本	12,500	11,880	2,710
6.9	69	109	10本	12,500	11,880	2,710
7	69	109	10本	11,800	11,210	2,180
7.8	75	117	5本	7,100	6,750	2,790
8	75	117	5本	6,400	6,080	2,510
8.5	75	117	5本	9,800	9,310	3,270
8.6	81	125	5本	9,800	9,310	3,270
9	81	125	5本	12,800	12,160	3,410
10	87	133	—	—	—	3,180
10.3	87	133	—	—	—	3,690
10.5	87	133	—	—	—	3,400
11	94	142	—	—	—	3,520
12	101	151	—	—	—	4,210
12.5	101	151	—	—	—	5,010
13	101	151	—	—	—	4,950

切削条件 P.766

Order 注文例

SG-SDR 5 型番 直径(D)

●パック品

SG-SDR 5-PACK 型番 直径(D) パック

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

SG-SDR□-PACK

数量	1	2~4	5~9	10~	お見積り
値引率	価格表	価格表	10%		

①値引率は第1スライドに対する値引率となります。

SG-SDR

数量	1~4	5~9	10~49	50~	お見積り
値引率	価格表	5%	20%		

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EVOが特長!

- 一般鋼からステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金等難削材にも最良の切削性能を発揮します。
- 強ねじれ形状により切りくずの排出を促進させます。
- X形シンニングで食付性が良く、スラスト荷重が大幅に減少されます。