


ミスミ

HSS DRILLS

ハイス鋼ドリル

● テーパシャンク / ロング -TAPERSHANK / LONG LENGTH-

LTD



材質	HSS	ホモ処理
仕様	先端角 118°	ロング
	28°~32°	再研磨

直径D	公差 (h8)
8.5	0 -0.022
10.5~17.5	0 -0.027
18.5~28.5	0 -0.033

S形シンニング



●ホモ処理=四三酸化鉄皮膜処理

一般鋼 (SS・SCM)	合金鋼 (SCM)	鋼質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○								

○=適

型番 LTD 1本単位

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	MT No.	¥通常単価 10本以上お見積り		
				1本	2~4本	5~9本
8.5	165	265	1	5,610	5,440	4,640
10.5	185	285	1	5,350	5,180	4,540
12.5	205	310	1	7,440	7,210	6,030
14	220	325	1	7,760	7,520	6,290
14.5	220	340	2	7,880	7,640	6,690
16.5	230	355	2	9,700	9,400	7,860
17.5	245	370	2	12,140	11,780	9,590
18.5	245	370	2	11,680	11,330	9,460
20.5	260	385	2	15,320	14,860	14,120
21	260	385	2	14,900	14,450	13,730
22.5	270	405	2	18,330	17,780	16,890
23.5	270	425	3	20,950	20,320	19,300
25.5	290	440	3	24,480	23,750	22,560
28.5	305	460	3	28,210	27,360	25,990



Order 注文例

LTD 14  
型番 直径 (D)

切削条件 P.766



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

超硬エンドミル

ハイス  
エンドミル

自由指定直刃  
エンドミル

専用カッター

ドリル

面取り・  
センタリング工具

リーマ

ねじ穴  
関連工具

フライス用  
チップ・カッター

旋削工具