

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付ストレートリーマ


●2枚刃/4枚刃・レギュラータイプ -2・4 FLUTES REGULAR TYPE-

SEC-RMSC
SEC-HP-RMSC
(刃径公差高精度タイプ)



1本単位

SEC-RMSC



SEC-HP-RMSC




SEC-RMSCZ
(首逃がしタイプ)

SEC-HP-RMSCZ
(刃径公差高精度・首逃がしタイプ)



1本単位

SEC-RMSCZ



SEC-HP-RMSCZ



材質



型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D 0.005mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
								SEC-RMSC	SEC-HP-RMSC
SEC-RMSC	3	2	0.300~0.495	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	3	6,150	8,340
	3	2	0.500~1.500	0.5~5.0		40	3	4,770	6,850
	3	2	1.505~2.000	0.5~10.0		40	3	4,770	6,850
	3	2	2.005~2.995	0.5~15.0		40	3	4,770	6,850
	4	2	2.005~3.995	0.5~20.0		50	4	4,920	7,000
SEC-HP-RMSC (No.3~No.6 のみ指定可)	6	2	3.005~5.995	3.0~24.0	F (フラット)	60	6	5,540	7,710
	8		4.005~7.995	4.0~28.0		60	8	6,620	—
	10		6.005~9.995	5.0~35.0		80	10	8,770	—
	12		8.005~11.995	6.0~36.0		80	12	10,150	—
	16		10.005~15.995	8.0~48.0		100	16	13,680	—

*刃径公差高精度タイプは、No.3~No.6までのサイズが対象となります。

型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D 0.005mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	首長 ℓ ₁ 1mm単位指定	底刃形状 (選択)	首下長 指定範囲 ℓ ₂	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
										SEC-RMSCZ	SEC-HP-RMSCZ
SEC-RMSCZ SEC-HP-RMSCZ	3	2	2.000~2.995	0.5~15.0	5 ≤ ℓ ₁ ≤ 20	T (中ベコ) F (フラット)	ℓ + ℓ ₁ ≤ 20	40	3	5,340	7,000
	4	2	2.000~3.995	0.5~20.0			ℓ + ℓ ₁ ≤ 25	50	4	5,670	7,340
	6	2 4	3.005~5.995	3.0~24.0			ℓ + ℓ ₁ ≤ 35	60	6	6,000	8,080

*刃長(ℓ)と首長(ℓ₁)の組み合わせ寸法は、上記の首下長(ℓ₂)指定範囲内となります。

切削条件 P.995



Order
注文例

SEC-RMSC 3 - 2 - 1.800 - 10.0 - F

型番 No. 刃数 刃径(D) 刃長(ℓ) 底刃形状

SEC-RMSCZ 4 - 2 - 2.500 - 10.0 - 10 - F

型番 No. 刃数 刃径(D) 刃長(ℓ) 首長(ℓ₁) 底刃形状



Alterations
追加工

型番	コーティング 追加
SEC-RMSC	○
SEC-RMSCZ	○
SEC-HP-RMSC	—
SEC-HP-RMSCZ	—



Delivery
出荷日

3 日目出荷



ストック A 800円/1本

巻末-5

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	
価格表					

お見積り

コーティング
ご注文方法・料金詳細 P.994