

ミスミ MISUMI C-VALUE


HSSE SPIRAL FLUTED TAP

プライスタウン

ハイス鋼スパイラルタップ

SPFT

パック



材質	HSSE ホモ処理	仕様	40°					
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○					○	○	○

※ホモ処理：水蒸気処理により四三酸化鉄皮膜をつくることで、耐着性を向上させます。

○=通

型番 **SPFT** 1パック 10本入

呼び M×P	食付 Lcf	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	パック入数	¥通常単価 (1本単価)
M2	0.4	LM1	40	9.5	15	3	2	5	2.5	10本	5,700 (570)
M3	0.5	LM2	46	11	18	4	3	6	3.2		3,200 (320)
M4	0.7	LM2	52	13	20	5	3	7	4		3,000 (300)
M5	0.8	LM2	60	16	25	5.5	3	7	4.5		3,100 (310)
M6	1	LM2	62	19	28	6	3	7	4.5		3,300 (330)
M8	1.25	LM2	70	22	35	6.2	3	8	5		3,850 (385)
M10	1.5	LM2	75	24	39	7	3	8	5.5		5,750 (575)
M12	1.75	LM2	82	29	42	8.5	3	9	6.5		6,600 (660)

- この商品はパック単位での販売となります。
- M8以下は突き出しセンチとなります。
- 切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報 (P.1197) をご参照ください。

切削条件 P.1196

技術情報 P.1197



Order 注文例

SPFT - M3 - 0.5

型番

呼び (M×P)



Delivery 出荷日

在庫品

巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EPが特長!

- 止り穴加工に用います。
- 炭素鋼、合金鋼など切りくずが連続する被削材に適しています。

ハンドタップ



スパイラルタップ



ポイントタップ



ロールタップ



管用タップ



ねじ切りカッター



特殊タップ

ねじ穴関連工具

ダイス

タップレンチ

修正・除去工具