

ミスミ


PARALLEL BLOCKS FOR VISES

バイス用平行ブロック—段付タイプ—

PPBS
PPBSH



①写真はPPBSです。焼入材タイプ (PPBSH) には面によってテンパーカラー (熱処理の色) がつくことがあります。
②実際の商品には、型番がマーキングされています (PPBSHのみ)。



③コーナー部は全周R0.3~0.5程度の面取りを施しています。
④同サイズで4パック (8枚) 以内のご注文の場合、H寸法の相互差は0.01以内となります。

型番	材質	硬度	平行度
PPBS	S45C	(生材)	$\parallel/0.02[A]$
PPBSH	SK3	55~60HRC	$\parallel/0.01[A]$

1パック単位 2枚入

型番	W	H 1mm単位指定	T
	PPBS 生材 (S45C)	100 125 150	
PPBSH 焼入材 (SK3)	160 175 200	30~70	

EGが特長!

- 高さ方向が1mm単位に指定できるため、ワークのくわえ幅を自由に調節できます。
- 工具が干渉しても安全な生材タイプと、ヘタリが少ない焼入材タイプが選択できます。
- 4パック (8枚) 以内のご注文なら、同時に研磨を施してH寸法の相互差0.01mm以内に仕上げます。



Order
注文例

PPBS 100 - 48

型番 W H



Delivery
出荷日

- PPBS (生材) 6 日日出荷
- PPBSH (焼入材) 8 日日出荷



Alterations
追加加工



PPBS 100 - 48 - DC10

型番 W H DC



Price
価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

選択	コード	仕様	¥/1コード
	DC	ステップ部深さを変更します。 DC=1mm単位指定 9 ≤ DC ≤ 15 ⓈDC ≤ H-12	700

型番	W	H	¥通常単価 1~4パック				
			H20~30	H31~40	H41~50	H51~60	H61~70
PPBS 生材 (S45C)	100		9,690	10,600	11,230	—	—
	125		11,200	12,230	13,110	—	—
	150		13,030	14,060	15,430	16,490	—
	160		13,690	14,740	16,110	17,140	—
	175		14,630	15,710	17,140	18,460	20,260
	200		16,910	18,290	19,540	20,860	22,540
PPBSH 焼入材 (SK3)	100		13,110	13,890	15,470	—	—
	125		13,890	14,660	16,410	—	—
	150		16,710	16,710	18,570	19,540	—
	160		18,000	18,000	20,070	21,040	—
	175		19,290	19,290	21,570	22,530	23,890
	200		20,440	20,440	22,800	24,560	25,790

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド (ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。