

ミスミ

SOLID CARBIDE CORNER C END MILLS

ノンコート・TSコート超硬0.1mm単位コーナーC指定エンドミル



SEC-CEM2□ (ノンコート・2枚刃)  
TSC-CEM2□ (TSコート・2枚刃)




SEC-CEM4□ (ノンコート・4枚刃)  
TSC-CEM4□ (TSコート・4枚刃)



写真はノンコート



下記形状加工に使用します。



材質 **MG** 超硬 **TS** 仕様 **30°** **再研磨**  
TSC-CEMのみ

コート	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC						
ノンコート	○	○				○	○	○				
TS	○	○	○				○	○	○			

○=最適 ○=適

型番 SEC-CEM2B / TSC-CEM2B  
型番 SEC-CEM4B / TSC-CEM4B (刃長1.5Dタイプ)

1本単位

刃径 D	コーナーC 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本			
						SEC-CEM2B	TSC-CEM2B	SEC-CEM4B	TSC-CEM4B
2	0.1~0.5	3	40	4	1	3,670	4,310	規格なし	規格なし
2.5	0.1~0.5	3.75	40	4	1	3,670	4,310	規格なし	規格なし
3	0.1~0.7	4.5	45	6	1	3,950	4,590	5,020	5,660
3.5	0.1~0.7	5.25	45	6	1	4,740	5,380	規格なし	規格なし
4	0.1~1.0	6	45	6	1	4,010	4,650	5,070	5,710
4.5	0.1~1.0	6.75	45	6	1	5,030	5,670	規格なし	規格なし
5	0.1~1.0	7.5	45	6	1	3,900	4,540	4,950	5,590
5.5	0.1~1.0	8.25	45	6	1	4,910	5,550	規格なし	規格なし
6	0.1~1.2	9	45	6	2	3,900	4,540	5,030	5,670
8	0.1~1.4	12	60	8	2	4,710	5,400	5,810	6,500
10	0.1~3.0	15	70	10	2	5,240	5,930	6,740	7,430
12	0.1~3.0	18	75	12	2	6,730	7,600	8,200	9,070
16	0.1~3.0	24	100	16	2	13,480	15,130	規格なし	規格なし
20	0.1~3.0	30	105	20	2	20,780	23,200	規格なし	規格なし

型番 SEC-CEM2S / TSC-CEM2S  
型番 SEC-CEM4S / TSC-CEM4S (刃長2Dタイプ)

1本単位

刃径 D	コーナーC 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本			
						SEC-CEM2S	TSC-CEM2S	SEC-CEM4S	TSC-CEM4S
2	0.1~0.5	4	40	4	1	3,470	4,110	規格なし	規格なし
2.5	0.1~0.5	5	40	4	1	3,560	4,200	規格なし	規格なし
2.8	0.1~0.5	5.6	40	4	1	5,370	6,010	規格なし	規格なし
3	0.1~0.7	6	45	6	1	3,740	4,380	5,090	5,730
3.5	0.1~0.7	7	45	6	1	4,850	5,490	6,170	6,810
4	0.1~1.0	8	45	6	1	3,870	4,510	5,170	5,810
4.5	0.1~1.0	9	45	6	1	5,190	5,830	6,460	7,100
5	0.1~1.0	10	45	6	1	3,740	4,380	5,020	5,660
5.5	0.1~1.0	11	45	6	1	5,010	5,650	6,310	6,950
6	0.1~1.2	12	45	6	2	3,650	4,290	5,070	5,710
8	0.1~1.4	16	55	8	2	4,860	5,550	5,970	6,660
10	0.1~3.0	20	65	10	2	5,420	6,110	6,960	7,650
12	0.1~3.0	24	75	12	2	6,970	7,840	8,470	9,340
16	0.1~3.0	32	100	16	2	13,680	15,330	規格なし	規格なし
20	0.1~3.0	40	105	20	2	21,090	23,510	規格なし	規格なし

次頁に続く

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア  
多機能スクエア  
ハイヘリカル  
ラフィング  
ロングネック  
追加加工  
ボール  
ロングネック  
ラジラス  
ロングネック  
テーパ  
関連備品  
一般鋼  
高硬度鋼  
SUS-チタン  
アルミ-銅  
樹脂  
グラファイト

ミスミ

SOLID CARBIDE CORNER C END MILLS

ノンコート・TSコート超硬0.1mm単位コーナーC指定エンドミル

型番 SEC-CEM2SR / TSC-CEM2SR (刃長2.5Dタイプ)

1本単位

刃径 D	コーナーC 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本	
						SEC-CEM2SR	TSC-CEM2SR
3	0.1~0.7	7.5	45	6	1	3,740	4,380
4	0.1~1.0	10	50	6	1	3,870	4,510
5	0.1~1.0	12.5	55	6	1	3,740	4,380
6	0.1~1.2	15	60	6	2	3,650	4,290
8	0.1~1.4	20	70	8	2	4,860	5,550
10	0.1~3.0	25	80	10	2	5,420	6,110
12	0.1~3.0	30	85	12	2	6,970	7,840

型番 SEC-CEM2R / TSC-CEM2R

型番 SEC-CEM4R / TSC-CEM4R (刃長3Dタイプ)

1本単位

刃径 D	コーナーC 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本			
						SEC-CEM2R	TSC-CEM2R	SEC-CEM4R	TSC-CEM4R
2	0.1~0.5	6	45	4	1	3,430	4,070	規格なし	規格なし
2.5	0.1~0.5	7.5	45	4	1	3,640	4,280	規格なし	規格なし
2.8	0.1~0.5	8.4	45	4	1	5,410	6,050	規格なし	規格なし
3	0.1~0.7	9	45	6	1	3,690	4,330	5,200	5,840
3.5	0.1~0.7	10.5	45	6	1	5,410	6,050	8,160	8,800
4	0.1~1.0	12	50	6	1	3,820	4,460	5,250	5,890
4.5	0.1~1.0	13.5	50	6	1	5,790	6,430	8,380	9,020
5	0.1~1.0	15	55	6	1	3,690	4,330	5,140	5,780
5.5	0.1~1.0	16.5	55	6	1	5,700	6,340	8,600	9,240
6	0.1~1.2	18	60	6	2	3,750	4,390	5,230	5,870
8	0.1~1.4	24	70	8	2	4,820	5,510	6,100	6,790
10	0.1~3.0	30	80	10	2	5,390	6,080	7,140	7,830
12	0.1~3.0	36	85	12	2	6,920	7,790	8,710	9,580
16	0.1~3.0	48	115	16	2	16,880	19,170	規格なし	規格なし
20	0.1~3.0	60	125	20	2	23,010	26,190	規格なし	規格なし

型番 SEC-CEM2RL / TSC-CEM2RL (刃長3.5Dタイプ)

1本単位

刃径 D	コーナーC 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本	
						SEC-CEM2RL	TSC-CEM2RL
3	0.1~0.7	10.5	45	6	1	4,590	5,230
4	0.1~1.0	14	50	6	1	4,770	5,410
5	0.1~1.0	17.5	55	6	1	4,810	5,450
6	0.1~1.2	21	60	6	2	4,780	5,420
8	0.1~1.4	28	70	8	2	6,890	7,580
10	0.1~3.0	35	80	10	2	7,570	8,260
12	0.1~3.0	42	95	12	2	10,620	11,490

型番 SEC-CEM2L / TSC-CEM2L (刃長4Dタイプ)

1本単位

刃径 D	コーナーC 0.1mm単位指定	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本	
						SEC-CEM2L	TSC-CEM2L
3	0.1~0.7	12	50	6	1	4,590	5,230
4	0.1~1.0	16	60	6	1	4,770	5,410
5	0.1~1.0	20	60	6	1	4,810	5,450
6	0.1~1.2	24	60	6	2	4,780	5,420
8	0.1~1.4	32	100	8	2	6,890	7,580
10	0.1~3.0	40	100	10	2	7,570	8,260
12	0.1~3.0	48	100	12	2	10,620	11,490

切削条件 ④ P.320、P.321



Order  
注文例

SEC-CEM2R 10 - C1.5

型番 刃径(D) コーナー(C)



Price  
価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	8%	



Delivery  
出荷日

●ノンコート

3 日日出荷



④ ストック A 800円/1本

④ 巻末-5

●TSコート

10 日日出荷

④ ストック不可

お見積り

①同一サイズ3本以上は一律2,160円

ミスミ VONA エンドミル

検索

WEBなら、価格順に検索可能!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。  
●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。