

ミスミ

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル

●2枚刃/エキストラロングタイプ

VAC-PEM2EXL



図1





図2



材質



仕様



一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○		○		
○	○	○			○	○			○		

◎=最適 ○=適 △=可

型番 **VAC-PEM2EXL** 1本単位

刃径D	刃長ℓ	全長L	全長L	シャンク径d	図	¥通常単価			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
1	4	—	60	6	1	1,540	1,460	1,420	1,310
	6	—	60	6	1	1,850	1,760	1,700	1,570
	7	—	60	6	1	2,220	2,110	2,040	1,890
	8	—	60	6	1	2,320	2,200	2,130	1,970
	12	—	60	6	1	2,670	2,540	2,460	2,270
1.5	6	—	60	6	1	1,540	1,460	1,420	1,310
	8	—	60	6	1	1,850	1,760	1,700	1,570
	10	—	60	6	1	1,950	1,850	1,790	1,660
2	10	—	60	6	1	1,690	1,610	1,550	1,440
	12	—	60	6	1	2,030	1,930	1,870	1,730
	16	—	60	6	1	2,140	2,030	1,970	1,820
2.5	10	—	60	6	1	1,540	1,460	1,420	1,310
3	12	—	70	6	1	1,880	1,790	1,730	1,600
	16	—	70	6	1	2,260	2,150	2,080	1,920
	26	—	70	6	1	2,490	2,370	2,290	2,120
	30	—	70	6	1	2,750	2,610	2,530	2,340
4	16	—	70	6	1	2,050	1,950	1,890	1,740
	20	—	70	6	1	2,260	2,150	2,080	1,920
5	26	—	70	6	1	2,490	2,370	2,290	2,120
	25	—	70	6	1	2,300	2,190	2,120	1,960
6	30	—	80	6	1	2,540	2,410	2,340	2,160
	20	—	70	6	2	2,330	2,210	2,140	1,980
	20	90	90	6	2	2,330	2,210	2,140	1,980
	25	—	75	6	2	2,570	2,440	2,360	2,180
	30	—	80	6	2	2,670	2,540	2,460	2,270
	30	100	100	6	2	2,950	2,800	2,710	2,510
	30	150	150	6	2	3,530	3,350	3,250	3,000
	35	—	90	6	2	3,680	3,500	3,390	3,130
	40	—	90	6	2	3,830	3,640	3,520	3,260
	40	120	120	6	2	3,980	3,780	3,660	3,380
45	—	150	6	2	4,780	4,540	4,400	4,060	

ミスミ VONA 切削工具

検索

WEBにて続々新商品投入中!

●通常単価:数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 ●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。



刃径D	刃長ℓ	全長L	全長L	シャンク径d	図	¥通常単価			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
8	30	—	80	8	2	4,280	4,070	3,940	3,640
	30	100	100	8	2	4,280	4,070	3,940	3,640
	35	—	90	8	2	4,450	4,230	4,090	3,780
	40	—	150	8	2	4,630	4,400	4,260	3,940
	45	—	100	8	2	4,810	4,570	4,430	4,090
	50	—	100	8	2	5,000	4,750	4,600	4,250
	50	150	150	8	2	5,200	4,940	4,780	4,420
10	40	—	90	10	2	4,920	4,670	4,530	4,180
	40	120	120	10	2	4,920	4,670	4,530	4,180
	45	—	100	10	2	5,120	4,860	4,710	4,350
	50	—	100	10	2	5,330	5,060	4,900	4,530
	50	150	150	10	2	5,870	5,580	5,400	4,990
	55	—	150	10	2	6,460	6,140	5,940	5,490
12	40	—	100	12	2	7,350	6,980	6,760	6,250
	40	120	120	12	2	7,350	6,980	6,760	6,250
	45	—	130	12	2	7,350	6,980	6,760	6,250
	50	—	100	12	2	7,350	6,980	6,760	6,250
	50	150	150	12	2	7,350	6,980	6,760	6,250
	60	—	110	12	2	8,090	7,690	7,440	6,880
	60	200	200	12	2	10,530	10,000	9,690	8,950
	70	—	200	12	2	11,580	11,000	10,650	9,840
16	70	—	150	16	2	13,300	12,640	12,240	11,310
	80	—	150	16	2	13,300	12,640	12,240	11,310
20	60	—	130	20	2	19,120	18,160	17,590	16,250



Order
注文例

VAC-PEM2EXL 12-40

型番 刃径(D) 刃長

VAC-PEM2EXL 12-40-120

型番 刃径(D) 刃長 全長



Delivery
出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

切削条件 P.365

EBが特長!

- エキストラロング刃長を採用しており、立ち壁加工に最適です。
- HRC55までの高硬度加工が可能です。
- Ⓜ通電性は微少です。

新商品VACシリーズのご紹介(11タイプ・計600点)

2枚刃 スクエア	2枚刃 エキストラロング	4枚刃 エキストラロング	難削材用 不等リード	4枚刃 不等リード	ラフィング	2枚刃 ロングネック	2枚刃 ラジアス	4枚刃 不等リード ラジアス	2枚刃 ロングネック ラジアス	4枚刃 ロングネック ラジアス
P38	P39	P41	P67	P101	P135	P154	P252	P253	P297	P299

スクエア



多機能スクエア



スクエア

ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール

ロングネック



ラジアス



ロングネック



テーパ



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

被削材

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。